

プ チチューブ

putitube-1910-1000



# Puti Tube

## プチチューブ™

梱包時間の短縮

安定した包装形態

プチプチ®は、  
チューブ型だと、  
とっても便利!!




### 通常のプチプチ®とはここが違う!

形状に合わせたプチチューブ®なら、  
スイッと入れるだけで簡単に、ぴったりフィットします。



巻くのが  
大変!



らくらく  
包装!

#### 【通常のプチプチ®】

曲がったパイプは包むのが難しく、  
時間や手間もかかります・・・

#### 【プチチューブ®】

プチチューブ®なら  
入れるだけで包装完了!

■ 製造元

くまびともだち。

川上産業株式会社

<https://www.putiputi.co.jp/>

- 【東京本社営業所】〒102-0076 東京都千代田区五番町6番地2 ホームマートホライゾンビル4F
- 【名古屋本社営業所】〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目50番地
- 【札幌営業所】〒065-0041 北海道札幌市東区本町1条10丁目1-10
- 【仙台営業所】〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目3番43号 アクス原町ビル103
- 【北関東営業所】〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目9番50号 第3三高ビル 2F
- 【高崎営業所】〒370-0886 群馬県高崎市下大島町615番地
- 【横浜営業所】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目11番11号長者町デュオビル3F
- 【松本出張所】〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2番33号
- 【静岡営業所】〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目3番10号 大成住宅ビル7F 704
- 【北陸営業所】〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目16番33号
- 【滋賀営業所】〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町560番地1号 洗心ビル301
- 【大阪営業所】〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番5号 本町サミットビル5F
- 【広島営業所】〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目4番22号 NKビル302
- 【福岡営業所】〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目22-18

- TEL: 03-3288-3231 FAX: 03-3288-3232
- TEL: 052-483-1031 FAX: 052-483-3351
- TEL: 011-374-1980 FAX: 011-374-1465
- TEL: 022-292-6261 FAX: 022-292-6260
- TEL: 0480-53-9261 FAX: 0480-53-9262
- TEL: 027-340-2421 FAX: 027-340-2420
- TEL: 045-260-2981 FAX: 045-260-2980
- TEL: 0263-88-5284 FAX: 0263-88-5285
- TEL: 054-205-3121 FAX: 054-205-3120
- TEL: 076-222-8411 FAX: 076-222-8421
- TEL: 0748-32-0292 FAX: 0748-36-3930
- TEL: 06-6245-2851 FAX: 06-6245-2850
- TEL: 082-836-7431 FAX: 082-836-7430
- TEL: 092-710-5231 FAX: 092-710-5230

OFFICE/営業所

■ 販売元

飯塚産業株式会社

本社

〒537-0003 大阪市東成区神路4-11-20  
TEL : 06-6976-0401 FAX : 06-6971-8239

東京営業所


〒158-0093 東京都世田谷区上野毛1-27-6  
カレスプレイス上野毛201  
TEL : 03-5706-3591 FAX : 03-5706-3590

プチプチ®、プチチューブ®、くまきともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。

# チューブ状だから、 スイツと入れるだけ。

## 無駄なく、包装が簡単に！

お客様の用途に合わせてカスタマイズすることができます。



長さの違う物の梱包にも最適!!

### 例えば、U字型パイプの梱包の場合



① プチチューブ® をパイプの両脚から通していきます。



② パイプの中央でプチチューブ®同士をテープで留めます。



③ 余分なプチチューブ®を適度な長さでカットします。



④ プチチューブ®の端をパイプ内に押し込んで、完了。

### 例えば、ホースの梱包の場合



① プチチューブ®をホースの入る長さにカットします。



② ホースをまとめてプチチューブ®に入れます。



③ 端を折り返して、PPバンドで留めます。



④ 必要に応じて数カ所をPPバンドで留めて、完了。

### 例えば、樹脂板の梱包の場合



① プチチューブ®を樹脂板の入る長さにカットします。



② 樹脂板をプチチューブ®に入れます。



③ 端を折り返して、テープで留めます。



④ 完了。

## Puti Tube プチチューブ™

梱包時間の短縮

安定した包装形態

2層品、3層品どちらも可能です。

2層品の場合、粒内・粒外をお選びいただけます。

- 上記サイズ内であれば、お客様の用途に合わせてカスタマイズすることができます。
- その他ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

### 粒内・粒外について



#### つぶうち 粒内 (凸面が内側)

粒内 (つぶうち) 加工なら、包装後の箱詰めがスムーズです。シールなどで封をする際の留めやすさが特徴です。



#### つぶと 粒外 (凸面が外側)

粒外 (つぶと) 加工なら、内容物がプチプチ®の凹凸に引っかからず、スムーズな包装が可能です。袋同士が滑りにくく、安定した出荷が可能です。

△ 本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はお避けください。

ハンドシーラーを使えば、  
さらに簡単！



ハンドシーラーの取り扱いもご紹介します。弊社営業担当までお気軽にお問い合わせください。※写真のものと異なります。